

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Seccionador Mtz2 25 Ha 4P Fijo

LV848080



Principal

Gama	Masterpact
Tipo De Producto O Componente	Interruptor seccionador
Aplicación Del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Nombre De Interruptor Seccionador	Masterpact MTZ2 25 HA
Número De Polos	4P
Tipo De Red	CA
Frecuencia De Red	50/60 Hz

Complementario

Tipo De Control	Pulsador
Tipo De Montaje	Fijo
Tensión Asignada De Empleo	690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
Intensidad Asignada De Empleo (Ie)	2500 A CA 50/60 Hz 690 V
Tensión Asignada De Aislamiento	1000 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	12 kV conforme a EN/IEC 60947-3
[Icw] Intensidad De Corta Curación Admisible	66 kA durante 1 s conforme a EN/IEC 60947-3 55 kA durante 3 s conforme a EN/IEC 60947-3
[Icm] Poder De Dierre De Cortocircuito	145 kA pico 220/230/240 V CA a 50/60 Hz
Categoría De Empleo	AC-23A AC-3
Poder De Corte	66 kA Icu a 220/230/240 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
[Ics] Poder De Corte En Servicio	66 kA a 220/230/240 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
Performance Level	HA
Idoneidad Para El Seccionamiento	Sí conforme a EN/IEC 60947-3
Indicación De Contacto Positivo	Sí
Ruptura Visible	No
Endurancia Mecánica	20000 Ciclos con protección por fusibles BS conforme a EN/IEC 60947-3
Endurancia Eléctrica	AC-23A: 5000 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3 AC-23A: 2500 Ciclos 690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
Paso Interpolar	115 mm
Alto	352 mm
Ancho	537 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Fondo	300 mm
-------	--------

Entorno

Peso Del Producto	65 kg
Estándares	EN/IEC 60947-3
Certificaciones De Producto	Esquema IECEE CB
Grado De Protección Ip	IP30
Grado De Contaminación	3 conforme a EN/IEC 60947-4-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	29,5 cm
Paquete 1 Ancho	30,5 cm
Paquete 1 Longitud	49,5 cm
Paquete 1 Peso	47,27 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

 Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil