

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Ventilador 38M3/H 230V Ip54

NSYCVF38M230PF

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre Del Producto	ClimaSys CV
Tipo De Producto O Componente	Ventilador
Tipo De Filtro	Estándar
Caudal	Caudal libre con filtro estándar: 38 m3/h a 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 39 m3/h a 60 Hz
Tensión De Alimentación	150 ... 250 V
Tensión De Entrada	230 V 50/60 Hz

Complementario

Potencia Absorbida	4.5 W 50 Hz 4.8 W 60 Hz
Corriente Nominal	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Nivel De Ruido < En	40...41 dB
Tipo De Rodamiento	Pelota
Altura	Externo: 137 mm
Anchura	Externo: 117 mm
Profundidad	Externo: 49 mm
Dimensiones De Corte	92 x 92 mm
Peso Del Producto	0,22 kg
Material	Rejilla de salida: inyectado termoplástico (ASA PC)
Color	Rejilla de salida: Gris (RAL 7035)
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Presión Máxima	29 Pa caudal 0 m³ / h
Conexiones - Terminales	Cable
Grado De Protección Ip	IP54
Composición Del Dispositivo	1 motor axial 2 rejilla protectora: en las superficies delantera y trasera 1 filtro: delante del motor axial 1 rejilla de salida: frente 1 plantilla de recorte

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Condiciones De Uso	La temperatura exterior debe ser 5 ° C más baja que la temperatura interior Depende del punto de trabajo, consulte el software ProClima Ambiente debe estar relativamente limpio El filtro debe ser limpiado y reemplazado regularmente Debe evitarse el reemplazo excesivo del filtro
--------------------	--

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	12,0 cm
Paquete 1 Longitud	14,5 cm
Paquete 1 Peso	280,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	34
Paquete 2 Altura	60,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	28,0 cm
Paquete 2 Peso	10,94 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	544
Paquete 3 Altura	95,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	190,0 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil