

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Ventilador 850M3/H 230V Ip54

NSYCVF850M230PF

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele entregarse en el plazo de 4 semanas
-------------------	---

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre Del Producto	ClimaSys CV
Tipo De Producto O Componente	Ventilador
Tipo De Filtro	Estándar
Caudal	Caudal libre con filtro estándar: 838 m3/h a 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 803 m3/h a 60 Hz
Tensión De Alimentación	207 ... 244 V
Tensión De Entrada	230 V 50/60 Hz

Complementario

Potencia Absorbida	150 W 50 Hz 195 W 60 Hz
Corriente Nominal	0,65 A 50 Hz 0,85 A 60 Hz
Nivel De Ruido < En	75...76 dB
Tipo De Rodamiento	Pelota
Altura	Externo: 336 mm
Anchura	Externo: 316 mm
Profundidad	Externo: 162 mm
Dimensiones De Corte	291 x 291 mm
Peso Del Producto	4,1 kg
Material	Rejilla de salida: inyectado termoplástico (ASA PC)
Color	Rejilla de salida: Gris (RAL 7035)
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-15...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Presión Máxima	170 Pa caudal 0 m³ / h
Conexiones - Terminales	Bornero
Grado De Protección Ip	IP54

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Composición Del Dispositivo	1 motor axial 2 rejilla protectora: en las superficies delantera y trasera 1 filtro: delante del motor axial 1 rejilla de salida: frente 1 plantilla de recorte
Condiciones De Uso	La temperatura exterior debe ser 5 ° C más baja que la temperatura interior Depende del punto de trabajo, consulte el software ProClima Debe evitarse el reemplazo excesivo del filtro El filtro debe ser limpiado y reemplazado regularmente Ambiente debe estar relativamente limpio

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	23,0 cm
Paquete 1 Ancho	32,0 cm
Paquete 1 Longitud	34,0 cm
Paquete 1 Peso	4,386 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	24
Paquete 2 Altura	110,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	134,0 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil