

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Ventilador 85M3/H 115V Ip54

NSYCVF85M115PF

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre Del Producto	ClimaSys CV
Tipo De Producto O Componente	Ventilador
Tipo De Filtro	Estándar
Caudal	Caudal libre con filtro estándar: 79 m3/h a 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 92 m3/h a 60 Hz
Tensión De Alimentación	75 ... 126 V
Tensión De Entrada	115 V 50/60 Hz

Complementario

Potencia Absorbida	15 W 60 Hz 16 W 50 Hz
Corriente Nominal	0,207 A 50 Hz 0,179 A 60 Hz
Nivel De Ruido < En	46...49 dB
Tipo De Rodamiento	Pelota
Altura	Externo: 170 mm
Anchura	Externo: 150 mm
Profundidad	Externo: 62 mm
Dimensiones De Corte	125 x 125 mm
Peso Del Producto	0,78 kg
Material	Rejilla de salida: inyectado termoplástico (ASA PC)
Color	Rejilla de salida: Gris (RAL 7035)
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Presión Máxima	50 Pa caudal 0 m³ / h
Conexiones - Terminales	Conector Faston
Grado De Protección Ip	IP54
Composición Del Dispositivo	1 motor axial 2 rejilla protectora: en las superficies delantera y trasera 1 filtro: delante del motor axial 1 rejilla de salida: frente 1 plantilla de recorte 1 cable de alimentación

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Condiciones De Uso	Debe evitarse el reemplazo excesivo del filtro Ambiente debe estar relativamente limpio La temperatura exterior debe ser 5 ° C más baja que la temperatura interior Depende del punto de trabajo, consulte el software ProClima El filtro debe ser limpiado y reemplazado regularmente
--------------------	--

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,5 cm
Paquete 1 Ancho	15,5 cm
Paquete 1 Longitud	18,5 cm
Paquete 1 Peso	915 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	21 cm
Paquete 2 Ancho	33 cm
Paquete 2 Longitud	43 cm
Paquete 2 Peso	9,526 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	PAM
Número De Unidades En El Paquete 3	240
Paquete 3 Altura	105 cm
Paquete 3 Ancho	100 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	242 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil