


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Sf S/Placa 1600X800X600

NSYSF16860

Principal

Gama	Espacial
Alcance Ampliado	Spacial SF
Aplicación	Multiuso
Tipo De Producto O Componente	Recinto adecuado
Altura Nominal Del Armario	1600 mm
Ancho Nominal De La Caja	800 mm
Profundidad Nominal Del Recinto	600 mm
Montaje De Armario	De suelo
Composición Del Dispositivo	2 carriles deslizantes 4 soporte de la placa de montaje 1 estructura 1 puerta 1 sistema de cierre con mango: puerta 1 panel posterior 1 techo

Complementario

Tipo De Estructura	Formado de una sola sección Paneles y puertas integrados en la estructura Estructura perforada con un paso de 25 mm Montantes verticales unidos con marcos superior e inferior
Lado De Apertura De La Puerta	HORS DICO (1) (120 °)
Tipo De Puerta	Con puerta frente
Tipo De Placa De Montaje	Sin placa de montaje
Tipo De Placa Prens	Sin placa de prensaestopas
Tipo De Bloqueo	4 puntos de bloqueo, mango con inserto de barra doble de 5 mm puerta principal
Número De Puertas	Frente: 1 puerta(s)
Accesibilidad Para La Operación	Frente Posterior Lados del recinto
Piezas Extraíbles	Puerta mediante tornillos charnela Panel trasero mediante tornillos Techo mediante tornillos Soporte de la placa de montaje mediante tornillos Carril deslizante mediante tornillos
Material	Marco: acero galvanizado Montantes: acero galvanizado Puerta: chapa acero Paneles: chapa acero Charnela: zamak Asa: poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Acabado De La Superficie	Polvo de epoxi-poliéster
Color	Recinto: Gris (RAL 7035) Asa: negro (RAL 9005)
Peso Del Producto	95,4 kg

Entorno

Estándares	IEC 62208
Grado De Protección Nema	NEMA 3R/12
Grado De Protección Ip	IP55 conforme a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK10 conforme a IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	173,0 cm
Paquete 1 Ancho	84,5 cm
Paquete 1 Longitud	69,0 cm
Paquete 1 Peso	95,4 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas