

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Sm S/Placa 2P 1600X1000X300

NSYSM1610302D

### Principal

|                                  |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                             | Espacial                                                                                                                                                              |
| Nombre Del Producto              | Spacial SM                                                                                                                                                            |
| Tipo De Producto O Componente    | Caja compacta                                                                                                                                                         |
| Application                      | Multiuso                                                                                                                                                              |
| Tipo De Accesorio De Instalación | De pie                                                                                                                                                                |
| Composición Del Dispositivo      | 1 cuerpo<br>2 puerta<br>1 placa entrada cables<br>1 sistema de cierre con mango: puerta<br>1 sistema de bloqueo: puerta izquierda<br>4 soporte de la placa de montaje |
| Piezas Extraíbles                | Puerta mediante tornillos charnela<br>Soporte de la placa de montaje mediante tornillos                                                                               |
| Altura Nominal Del Armario       | 1600 mm                                                                                                                                                               |
| Ancho Nominal De La Caja         | 1000 mm                                                                                                                                                               |
| Profundidad Nominal Del Recinto  | 300 mm                                                                                                                                                                |

### Complementario

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número De Puertas               | Frente: 2 puerta(s)                                                                                                  |
| Lado De Apertura De La Puerta   | Izquierda (120 °)<br>Derecha (120 °)                                                                                 |
| Tipo De Puerta                  | Con puerta                                                                                                           |
| Tipo De Cierre                  | 4 puntos de bloqueo, mango con inserto de barra doble de 5 mm                                                        |
| Tipo De Cuerpo                  | Cuerpo de una sola pieza con panel trasero soldado<br>Parte delantera formando un marco rígido con esquinas soldadas |
| Tipo De Placa De Montaje        | Sin placa de montaje                                                                                                 |
| Tipo De Placa Prens             | Estándar                                                                                                             |
| Entrada De Cable                | 1 entrada                                                                                                            |
| Material                        | Cuerpo: chapa acero<br>Puerta: chapa acero<br>Charnela: zamak                                                        |
| Acabado De La Superficie        | Polvo de epoxi-poliéster                                                                                             |
| Color                           | Recinto: Gris (RAL 7035)<br>Asa: negro (RAL 9005)                                                                    |
| Accesibilidad Para La Operación | Frente                                                                                                               |
| Peso Del Producto               | 74 kg                                                                                                                |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

## Entorno

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Estándares                  | IEC 62208                 |
| Certificaciones De Producto | BV<br>DNV<br>UL           |
| Grado De Protección Ik      | IK10 conforme a IEC 62262 |
| Grado De Protección Ip      | IP55 conforme a IEC 60529 |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 173,0 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 104,5 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 39,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 74,0 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | PAL      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 2        |
| Paquete 2 Altura                   | 78 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 105 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 173 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 173 kg   |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo De Garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |