

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Sistema Home Office SurgeArrest de APC, 8 tomas de salida, 120 V, blanco

PH8W

⚠ Se discontinuará el: 30 abr 2024

⚠ Pronto a discontinuarse

Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Tensión De Entrada Principal	120 V
Tipo De Conexión De Entrada	NEMA 5-15p
Longitud De Cable	1,83 m
Número De Cables	1
Equipo Proporcionado	Manual de usuario

Físico

Color	Blanco
Altura	3 cm
Ancho	7,7 cm
Profundidad	24,7 cm
Peso Del Producto	0,6 kg
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Montaje	No se puede montar en rack

Entrada

Corriente De Línea Máxima	15 A
Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz
Corriente Máxima De Entrada	15 A
Capacidad De Corriente De Conmutación	15 A

Salida

Número De Tomacorrientes	8
Norma De Salida	NEMA 5-15R

Conformidad

Certificaciones De Producto MET Canadá
MET EE.UU.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Estándares	UL 1363 UL 1449
Política De Protección Del Equipo	De por vida: \$150.000

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Proteção contra surtos e filtragem

Nm Tiempo De Respuesta En Sobrevoltajes (Ns)	1 ns common mode
Rechazo De Modo Común	40 dB
Corriente De Pico	56 kAcommon mode 28 kAnormal mode
Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	2160 J

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,8 cm
Paquete 1 Ancho	28,5 cm
Paquete 1 Longitud	14,5 cm
Paquete 1 Peso	0,7 kg
Scc14	10731304336164

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Duración de por vida
---------------------	----------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)