



### Overview

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

### General

Equipo provisto	Todos los conectores necesarios Guía para reciclaje de baterías Embalaje reutilizable Guía de instalación
-----------------	--

### Físico

Color	Negro
Profundidad	15 cm
Alto	9,9 cm
Peso del producto	3,68 kg
Ancho	9,4 cm

### Salida

Capacidad de la batería	12 Ah
-------------------------	-------

### Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %

## Baterías y autonomía

Ranuras libres para baterías	0
Baterías pre-instaladas	0
Voltaje de batería	12 V
Tipo de batería	Batería de ácido sólido
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1

## Packing Units

Paquete 1 Peso	4 kg
Paquete 1 Altura	12,4 cm
Paquete 1 ancho	17,5 cm
Paquete 1 Largo	21,3 cm
Número de Unidades en el Paquete 3	140

## Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
Take-back	Take-back program available

## Contractual warranty

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 1 año
---------------------	----------------------------------