

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Zocalo Slim C/ Led 220Vac/Dc Torn

RSLZVA4

Principal

Gama De Producto	Relés electromecánicos Harmony
Nombre Corto Del Dispositivo	RSLZ
Tipo De Producto O Componente	Enchufe
Presentación Del Dispositivo	Elemento básico
Compatibilidad Del Producto	Relé enchufable RSL con 1 C/O contacto a 60 V CC Relé enchufable RSL
Tipo Y Composición De Contactos	1 C/O
[Ith] Intensidad Térmica Convencional	6 A
Tensión De Conmutación	230 V c.a./c.c.
Límites Tensión Nominal Funcionamiento	184 ... 264,5 V
Tensión Asignada De Empleo	< 300 V CA

Complementario

Grupo De Productos	RSL_CON_230
Forma Del Pin	Plano
Disposición De La Terminal De Contacto	Separado
Conexiones - Terminales	Conector, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24 ... AWG 14) flexible con extr. cable Conector, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24 ... AWG 14) sólido sin extremo de cable
Código De Compatibilidad	RSLZ
Par De Apriete	< 0.4 N.m para M2.5
Modo De Fijación	Resorte plástico de compresión (perfil DIN simétrico de 35 mm)
Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	3,6 kV
Categoría De Sobretenensión	III
Grado De Contaminación	3
Se Vende En Cantidades Indivisibles	10
Anchura Global Cad	6,2 mm
Altura Global Cad	78,6 mm
Fondo Global Cad	95 mm
Peso Del Producto	0,023 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20 conforme a IEC 60529
------------------------	---------------------------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Estándares	IEC 61984 UL 508
Certificaciones De Producto	GOST CSA
Marcado	CE
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,700 cm
Paquete 1 Ancho	8,000 cm
Paquete 1 Longitud	10,200 cm
Paquete 1 Peso	23,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8,500 cm
Paquete 2 Ancho	7,000 cm
Paquete 2 Longitud	10,700 cm
Paquete 2 Peso	261,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	300
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	8,380 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓


Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí


Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Dimensions




Wiring Diagram



(1) Protection circuit

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

Side View



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2