

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INTERRUPTOR INTERMEDIO 4VIAS 10AX-250VNG

WDA101082

⚠ Discontinuado el: 23 ene 2021

Certificado: DC-E-S26-011.18 - IRAM

⚠ Discontinuado

Principal

Gama	Base
Tipo De Producto O Componente	Interruptor
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo
Color	Blanco
Tipo De Paquete	Grupo

Complementario

Función Interruptor	Intermedio
Señalización Local	Sin piloto
[In] Corriente Nominal	10 A
Tensión Asignada De Empleo	250 V CA
Material	ABS + PC
Número De Módulos	1
Profundidad	38,35 mm
Altura	25 mm
Ancho	45 mm
Conexiones - Terminales	Conexión de tornillo de estribo
Sección De Cable	4 mm ²
Calibre Awg	AWG 12
Modo De Fijación	Fijar a presión

Entorno

Estándares	NM 60669-1
------------	------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0,03 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)

Directiva Rohs Ue

Bajo investigación
