

Ficha técnica del producto

Características

ZART8D

EXLHOIST TRANSMISOR DISPLAY 2 FUNC AUX



! Discontinuado

Principal

Rango de producto	Harmony XAR
Tipo de producto o componente	Control remoto portátil
Modelo de dispositivo	ZART
Tipo de control de botón	6 configurable pulsador de movimiento 2 configurable pulsador auxiliar

Complementario

Material	Recinto: PC (policarbonato) Recinto: PBT Cubrir: PP (polipropileno) Cubierta protectora: Caucho EPDM
Función disponible	Función del acelerómetro Función del vibrador
Tipo de pantalla	Pantalla LCD 34 x 42 mm
Distancia de funcionamiento	50 m
Robustez mecánica	Resistencia a la caída libre 4,5 m conforme a IEC 60068-2-27
Tipo de red de comunicación	Inalámbrico: bluetooth baja energía
Frecuencia de transmisión	2,4 GHz
Distancia de detección máxima	100 m in free field
Tiempo respuesta	< 300 ms a duplex completo
Duración de rearme	900 s
Autonomía	30 h
Endurancia mecánica	5000000 ciclos
Vida útil	5 yr
Ancho	100 mm
Alto	340 mm
Profundidad	90 mm
Peso del producto	0,65 kg

Entorno

Acuerdo radio	ANATEL ICASA SRRC
---------------	-------------------------

	FCC ARIB RSS
Grado de protección IP	IP65
Grado de protección NEMA	NEMA 4
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...45 °C
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
Altitud de almacenamiento	0...3000 m
Resistencia a las vibraciones	0.075 mm (f = 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Humedad relativa	0...95 % a -20...60 °C operando
Certificados de producto	CE UL JIS EAC C-Tick CSA KC

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	732 g
Paquete 1 Altura	10,5 cm
Paquete 1 ancho	10,7 cm
Paquete 1 Largo	33,6 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	4
Paquete 2 Peso	3,633 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P06
Número de Unidades en el Paquete 3	32
Paquete 3 Peso	35,004 kg
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	60 cm

Offer Sustainability

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------