

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CABEZA PULSADOR Y ROLD METAL

ZCE02

Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estandar
Tipo de producto o componente	Cabezal del interruptor limitador
Nombre corto del dispositivo	ZCE
Tipo de cabezal	Cabeza de pistón
Compatibilidad del producto	XCKD XCKP XCKT XCMD

Cuerpo asociado	ZCMD41L1 ZCMD29L2 ZCD29M12 ZCP26 ZCP29 ZCMD41L5 ZCMD39L2 ZCT27P16 ZCMD69C12 ZCMD25L1 ZCMD61C12 ZCP31 ZCMD37L5 ZCMD81L2 ZCT25P16 ZCD25 ZCT26P16 ZCMD21L08R12 ZCT25N12 ZCT26N12 ZCD21 ZCT21P16 ZCMD81L5 ZCD37 ZCT25G11 ZCP39 ZCMD29C12 ZCT28P16 ZCP21M12 ZCT26G11 ZCD27 ZCMD25L5 ZCP21 ZCP37 ZCD28 ZCMD21L2 ZCMD21L08U78 ZCT21G11 ZCP25 ZCT21N12 ZCMD37L1 ZCD39 ZCMD61M12 ZCT28N12 ZCMD25L2 ZCD29
------------------------	--

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

ZCD35
 ZCMD81L1
 ZCT28G11
 ZCMD21C12
 ZCMD29L5
 ZCMD21L1
 ZCMD21M12
 ZCMD39L5
 ZCP35
 ZCMD37L2
 ZCD21M12
 ZCT27G11
 ZCMD21L5
 ZCP27
 ZCP28
 ZCMD39L1
 ZCD26
 ZCT27N12
 ZCMD41L2
 ZCD31
 ZCMD29L1
 ZCP29M12

Movimiento cabezal funcionam.	Lineal
Tipo de operario	Émbolo de bomba rodillo retorno de resorte Metal
Tipo de aproximación	Enfoque lateral, 2 direcciones

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Entorno estándar

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,594 cm
Package 1 Width	1,579 cm
Package 1 Length	2,945 cm
Package 1 Weight	10 g
Unit Type of Package 2	BB2
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	42 cm
Package 2 Width	56 cm
Package 2 Length	88 cm
Package 2 Weight	0,162 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
--------------------------------------	--------------------

Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
------------------------	---

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)