

Fiche produit

Spécifications



coffret mini Kaedra - pour appareillage modulaire - 80 x 150 mm - 3 modules

13956

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 20 mars 2024

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

| | |
|------------------------------------|--|
| Gamme | Kaedra |
| Type De Produit Ou De Composant | Coffret résistant intempéries |
| Type De Coffret | Mini-coffret pour dispositif modulaire |
| Accessoires Inclus Avec Le Coffret | 1 kit de repérage |
| Description Châssis | Sans platine de montage |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| Installation Du Coffret | Surface |
| Pas De 9 Mm | 6 |
| Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée | 3 |
| Nombre Total De Modules De 18 Mm | 3 |
| Nombre De Rangées Horizontales | 1 |
| Classe D'Isolation Électrique | Classe II Double isolation |
| Équipement Fourni | 1 kit de repérage |
| Type De Face Avant | Transparent |
| [In] Courant Assigné D'Emploi | 32 A |
| Type De Rail | DIN |
| Nbre Coupe-Circuit Auto Pg Iso | 1 |
| Description Des Verrouillages Optionnels | Verrou sécurité en option |
| Matière Du Coffret | Polymère auto-extinguible |
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Profondeur | 98 mm |
| Profondeur Interne | 56 mm |
| Couleur | Porte: vert transparent Coffret: gris clair (RAL 7035) |

Environnement

| | |
|--|---|
| Normes | IEC 60529 IEC 60439-3 EN 50102 EN 50262 IEC 670 |
| Tenue Au Feu | 750 °C conforme à IEC 60695-2-1 |
| Degré De Protection Ip | IP65 conforme à IEC 60529 |
| Degré De Protection Ik | IK09 conforme à EN 50102 |
| Caractéristiques Environnementales (Uv) | Résistant aux UV: classe 3 conforme à ISO 4582:2010 Test de dégradation par ultraviolet conforme à ISO 4892-2:2013 |
| Catégorie De Surtension | II |
| Température De Fonctionnement | -25...60 °C |

Unités de conditionnement

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Type D'Emballage 1 | PCE |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1 |
| Hauteur De L'Emballage 1 | 8,0 cm |
| Largeur De L'Emballage 1 | 9,8 cm |
| Longueur De L'Emballage 1 | 15,0 cm |
| Poids De L'Emballage 1 | 270,0 g |
| Type D'Emballage 2 | BB1 |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 20 |
| Hauteur De L'Emballage 2 | 21,7 cm |
| Largeur De L'Emballage 2 | 34 cm |
| Longueur De L'Emballage 2 | 40 cm |
| Poids De L'Emballage 2 | 5,75 kg |
| Type D'Emballage 3 | P12 |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 480 |
| Hauteur De L'Emballage 3 | 101 cm |
| Largeur De L'Emballage 3 | 80 cm |
| Longueur De L'Emballage 3 | 120 cm |
| Poids De L'Emballage 3 | 136,56 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|-----------------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|-----------------|-----------|

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.