

Fiche produit

Spécifications



coffret mini Kaedra - pour appareillage modulaire - 267 x 200 mm - 12 modules

13960

! La production de ce produit a été arrêtée le: 15 septembre 2023

! Ce produit va cesser d'être fabriqué.

Principales

Gamme	Kaedra
Type de produit ou de composant	Coffret résistant intempéries
Type de coffret	Mini-coffret pour dispositif modulaire
Accessoires inclus avec le coffret	1 support bloc connexion 1 kit de repérage 1 bornier 16 trous
Description châssis	Perforé

Complémentaires

Installation du coffret	Surface
Nombre de modules de 18 mm par rangée	12
Nombre total de modules de 18 mm	12
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Équipement fourni	1 kit de repérage 1 support de bornier 1 bornier 16 orifices
Type de face avant	Transparent
Puissance dissipée en W	19 W
[In] courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	7
Nombre de borniers	1 avec 16 départs
Description des verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	267 mm
Hauteur	200 mm

Profondeur	112 mm
Profondeur interne	56 mm
Couleur	Porte: vert transparent Coffret: gris clair (RAL 7035)
Pays ciblé	France

Environnement

Normes	IEC 60439-3 IEC 670 IEC 60529 EN 50262 EN 50102
Tenue au feu	750 °C conforme à IEC 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK	IK09 conforme à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV)	Résistant aux UV: classe 3 conforme à ISO 4582:2010 Test de dégradation par ultraviolet conforme à ISO 4892-2:2013
Catégorie de surtension	II
Température de fonctionnement	-25...60 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,500 cm
Largeur de l'emballage 1	20,000 cm
Longueur de l'emballage 1	26,600 cm
Poids de l'emballage 1	930,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	22,000 cm
Largeur de l'emballage 2	34,800 cm
Longueur de l'emballage 2	39,700 cm
Poids de l'emballage 2	4,000 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	96
Hauteur de l'emballage 3	80,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	110,784 kg

Caractéristiques environnementales

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Remplacement(s) recommandé(s)

La référence 13960 est remplacée par :

1x



Coffret Mini Mureva, IP65 pour appareillage modulaire, 1x12 modules
13960M