

Fiche produit

Spécifications



ampèremètre analogique AMP – 3
pouces sans cadran - 72 x 72 mm

16003

Principales

Gamme	PowerLogic
Nom Abrégé D'Appareil	AMP
Type De Produit Ou De Composant	Ampèremètre
Application De L'Appareil	Moteur
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P porte Prisma Prisma G porte
Type De Technologie	Ferromagnétique
Type D'Écart	62 mm sur 90°
Support De Montage	Face avant

Complémentaires

Type De Mesure	Courant
Classe De Précision	Classe 1.5
Consommation D'Énergie	1,1 VA
Puissance Consommée En Va	1,1 VA
Tenue Aux Surcharges	1,2 pouces, en permanence 10 In, 5 s
Montage De L'Appareil	Encastré
Position De Montage	30°/verticale
Largeur	72 mm
Hauteur	72 mm
Profondeur	75 mm
Dérive En Température	+/- 0.003 %/°C

Environnement

Normes	IEC 61010-1 IEC 61000-4 IEC 60051-1
Degré De Protection Ip	IP52
Température De Fonctionnement	-25...50 °C
Température De Référence	23 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,0 cm
Poids De L'Emballage 1	191,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	33
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	6,757 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure	
 Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.