

Fiche produit

Spécifications



ARGUS Presence Dual-Tech - 2ch



CCT551012

! Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 30 avr. 2024

! Ce produit va cesser d'être fabriqué.

Principales

Gamme De Produits	Détecteur de mouvement standard ARGUS
Gamme	ARGUS
Type De Produit Ou De Composant	Détecteur de présence avec récepteur IR
Type De Charge	Moteur: : 100 W Relais: : 5 A - 250 V Éclairage à LED: : 400 W Lampes à incandescence: : 2300 W - 230 V Lampe halogène: : 1200 W - 230 V Lampe halogène avec transformateur électronique standard: 1200 VA Lampe halogène avec transformateur ferromagnétique standard: 1200 VA Tube fluoescnt: 1200 VA, 140 µF Lampe fluorescente compacte: : 400 W
Nuance De La Couleur	Blanc

Complémentaires

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Fonction D'Entrée	commutateur déclencheur externe
Tension De Sortie	220...250 V
Nombre De Courant De Sortie	10 A
Nombre De Canaux	2
Type De Commande	Capteur de mouvement
Fonction Disponible	Commutation, inversion (télérupteur), variation
Réglage De L'Intensité Lumineuse	10...2000 lx
Angle De Détection Horizontal	360 °
Hauteur De Montage	2,5 m

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20
------------------------	------

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	13,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,7 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 1	17,7 cm
Poids De L'Emballage 1	462 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	8
Hauteur De L'Emballage 2	30 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	4,336 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	64
Hauteur De L'Emballage 3	50 cm
Largeur De L'Emballage 3	80 cm
Longueur De L'Emballage 3	120 cm
Poids De L'Emballage 3	53,544 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie