

Fiche produit

Spécifications



Unica - 1 prise RJ45 (S-One) - 2 m - Cat. 5e, UTP - blanc

MGU3.411.18

! Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 30 septembre 2023

! Ce produit va cesser d'être fabriqué.

Principales

Gamme	Unica
Nom de la finition	Unica (esthétique standard)
Type de produit ou de composant	Prise informatique
Application de l'appareil	Communication
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type de prise informatique	RJ45 4 contact(s) Cat.5e < 155 MHz
Équipement fournit	Porte-étiquettes Volet de protection

Complémentaires

Type de réseau de communication	1000BASE-T
Protocole de port de communication	ATM 155 Mbps
Destination du produit	Boîtier au sol Conduit
Nombre de modules	2 modules
Nombre de prise	1
Type d'espace	Infraplus
Type de connecteur	S-One
Type de blindage du câble	U/UTP
Organisation des brins	Paire torsadée non blindée
Mode de raccordement	Cliquet
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable Par clips: blindé
Sens d'installation	Droit
Matière	ASA + PC: couvercle de mécanisme
Profondeur	36 mm

Largeur	85 mm
Hauteur	80 mm
Profondeur d'encastrement	25 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP40
Degré de protection IK	IK01
Température de fonctionnement	15...30 °C
Température ambiante pour le stockage	0...35 °C
Caractéristique d'environnement	Huile Pétrole Liquide de nettoyage pour hublot Acétone Résistant aux UV Alcool Décolorant Savon liquide
Normes	ISO 8877

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	4,500 cm
Longueur de l'emballage 1	4,500 cm
Poids de l'emballage 1	22,200 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	8,000 cm
Largeur de l'emballage 2	18,000 cm
Longueur de l'emballage 2	18,500 cm
Poids de l'emballage 2	303,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	200
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	6,648 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Information sur les exemptions **RoHS** Oui

DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie 18 months

Remplacement(s) recommandé(s)