

Fiche produit

Spécifications



Unica - variateur rotatif - 230 V CA - 2 m - blanc

MGU5.512.18ZD

! La production de ce produit a été arrêtée le: 20 janv. 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Nom De La Finition	Unica (esthétique standard)
Type De Produit Ou De Composant	Variateur de lumière
Présentation Du Produit	Mécanisme avec cadre de fixation
Mode De Fixation	Vis
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V c.a. 50 Hz
Nombre De Modules	2 modules
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Commande Du Variateur	Type poussoir rotatif
Courant Permanent Maximum	2,6 A
Nombre Total De Fils	3
Type De Charge	Ampoule halogène 230 V CA - 40...1000 W Ampoule incandescence 230 V CA - 40...1000 W Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique - 40...1000 VA Moteur 230 V CA - 60...600 W
Type De Protection	Protection en courant Protection électronique contre les surtensions
Marquage	L+N
Mode De Raccordement	Bornes à vis
Capacité De Serrage Des Bornes	<= 2 x 2,5 mm²
Matière	ASA + PC: couvercle de mécanisme Zamak: cadre de fixation
Normes	EN 60669-2-1
Certifications Du Produit	CE Aenor
Température De Fonctionnement	5...30 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-20...60 °C
Profondeur D'Encastrement	34 mm
Profondeur	54 mm
Largeur	70,9 mm
Hauteur	70,9 mm
Poids Du Produit	0,1215 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Degré De Protection Ik	IK01
Degré De Protection Ip	IP20
Caractéristique D'Environnement	Résistant aux UV Acétone Liquide de nettoyage pour hublot Savon liquide Huile Décolorant Pétrole Alcool

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,200 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,600 cm
Poids De L'Emballage 1	172,900 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	15
Hauteur De L'Emballage 2	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	2,984 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)