

Fiche produit

Spécifications



Coffret OPB 12U chassiss pivotable 19" avec porte vitrée P500 R7035

NSYOPB12U5P

Principales

Gamme	Actassi
Nom Du Produit	Actassi OPB
Type De Produit Ou De Composant	Enveloppe 19"
Application De L'Appareil	Câblage
Applications	Pour faciliter l'entretien Pour monter les équipements 19 " Pour protéger les équipements de connectivité réseau
Type De Coffret	Boîte ouverte
Équipement De Support	1 Montant 19" réglable encastrés de 120 mm à l'avant (pas de 25 mm)
Face Avant	Porte transparente
Type De Porte	Façade verni porte - avec Système de verrouillage à 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
Accessibilité	Côté Arrière Avant
Pièces Amovibles	Face avant porte amovible sans outil Toit obturateur Partie inférieure ouverte obturateur Arrière obturateur Côté panneaux amovibles sans outil
Couleur	Gris clair (RAL 7035)

Complémentaires

Composition De L' Appareil	3 Les entrées de câbles 1 porte transparente Face avant 2 panneaux côté 2 Montants 19 " Face avant 1 structure ouverte
Charge Nominale	3 kg par unité 25 kg statique
Face Arrière	Découpe
Face Latérale	Panneau
Nombre De Découpes	1 découpecôté 1 découpepartie inférieure ouverte 1 découpetoit
Mode D'Installation	Mural
Matière	Tôle d'acier: structure Tôle d'acier: porte En verre Sécurit: porte En acier galvanisé: montant

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Finition De Surface	Poudre époxy-polyester
Largeur	600 mm
Hauteur	650 mm
Profondeur	500 mm
Poids Du Produit	25 kg
Nombre De U	12U
Pays Ciblé	Europe

Environnement

Degré De Protection Ik	IK08 conforme à IEC 62262
Degré De Protection Ip	IP20 conforme à IEC 60529
Normes	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	57,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	62,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	73,0 cm
Poids De L'Emballage 1	25,0 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	4
Hauteur De L'Emballage 2	155,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	121,4 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises