

Fiche produit

Spécifications



boîtier monobloc polyester à montage mural IP66
H1056xL852xP350 mm porte vitrée

NSYPLM108TG

Principales

Gamme	Thalassa
Nom Du Produit	Thalassa PLM
Nom Abrégé D'Appareil	PLM
Type D'Armoire	Universel
Catégorie	Boîtier compact
Hauteur Nominale	1056 mm
Largeur Nominale	852 mm
Profondeur Nominale	350 mm
Installation Du Coffret	Mural
Composition De L' Appareil	1 corps 1 porte 1 verrou
Type De Porte	Transparent
Type De Verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm

Complémentaires

Nombre De Verrous	1
Description Châssis	Sans platine de montage
Accessibilité	Avant
Pièces Amovibles	Porte par charnières
Matière	Corps: polyester renforcé avec de la fibre de verre Porte: verre trempé
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	IEC 62208 NEMA classification 4X NEMA classification 13
Certifications Du Produit	UL
Classe D'Isolation Électrique	Classe II

Environnement

Degré De Protection Ip	IP66 conforme à IEC 60529
Degré De Protection Ik	IK08 conforme à IEC 62262
Tenue Au Feu	960 °C conforme à IEC 62208
Température De Fonctionnement	-40...80 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	88 cm
Largeur De L'Emballage 1	38 cm
Longueur De L'Emballage 1	109 cm
Poids De L'Emballage 1	35,494 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	4
Hauteur De L'Emballage 2	120 cm
Largeur De L'Emballage 2	100 cm
Longueur De L'Emballage 2	165 cm
Poids De L'Emballage 2	145 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises