

Fiche produit

Spécifications



boît. monob. ABS/PC poly. mont.
mural IP66 H310xL215xP160mm+
plaque mont. Baké.

NSYPLM32BG

Principales

Gamme	Thalassa
Nom Du Produit	Thalassa PLM
Nom Abrégé D'Appareil	PLM
Type D'Armoire	Universel
Catégorie	Boîtier compact
Hauteur Nominale	310 mm
Largeur Nominale	215 mm
Profondeur Nominale	160 mm
Installation Du Coffret	Mural
Composition De L' Appareil	1 corps 1 porte 1 verrou 1 platine de montage
Type De Porte	Pleine
Type De Verrou	Verrou double bar 3 mm

Complémentaires

Nombre De Verrous	1
Description Châssis	Pleine bakelite
Accessibilité	Avant
Pièces Amovibles	Porte par charnières Platine de montage par élément de fixation
Matière	ABS + PC
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	NEMA classification 13 IEC 62208 NEMA classification 4X
Certifications Du Produit	UL
Classe D'Isolation Électrique	Classe II

Environnement

Degré De Protection Ip	IP66 conforme à IEC 60529
Degré De Protection Ik	IK10 conforme à IEC 62262
Tenue Au Feu	960 °C conforme à IEC 62208

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température De Fonctionnement -40...80 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	22,86 cm
Largeur De L'Emballage 1	17,78 cm
Longueur De L'Emballage 1	31,75 cm
Poids De L'Emballage 1	1,68 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	70
Hauteur De L'Emballage 2	120 cm
Largeur De L'Emballage 2	80 cm
Longueur De L'Emballage 2	129 cm
Poids De L'Emballage 2	129 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises