

Fiche produit

Spécifications



Porte pleine métallique industrielle H150xL150xP120 IP66 IK10 RAL 7035

NSYSBM151512

Principales

Gamme	Spacial
Nom Du Produit	Spacial SBM
Application De L'Appareil	Universel
Catégorie	Boîte industrielle
Nom Abrégé D'Appareil	SBM
Type De Coffret	Boîtier pleine
Hauteur Nominale Du Boîtier	150 mm
Largeur Nominale Du Boîtier	150 mm
Profondeur Nominale Du Boîtier	120 mm
Installation Du Coffret	Mural
Composition De L' Appareil	4 vis couvercle 1 couvercle 1 corps
Type De Carter	Corps monobloc soudé plié
Type De Face Avant	Porte simple
Fixation Du Couvercle	Vis métallique demi-tour
Type De Verrou	Vis imperdable PZ2 zone étanche extérieure
Pièces Amovibles	Couvercle par vis imperdables

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Finition De Surface	Poudre de polyester
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	IEC 62208
Certifications Du Produit	LR DNV-GL UL BV
Degré De Protection Ip	IP66 conforme à IEC 60529
Degré De Protection Ik	IK10 conforming to IEC 62262
Température Ambiante Pour Le Stockage	-35...60 °C
Température De Fonctionnement	-35...80 °C
Poids Du Produit	1,306 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	14,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	17,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	17,0 cm
Poids De L'Emballage 1	1,306 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	120
Hauteur De L'Emballage 2	61,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	166,72 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises