

Fiche produit

Spécifications



Pupitre de com. SDX, acier inoxy.
304L, finit. Scotch Brite®,
H1000xL600xP500 mm

NSYSDX6

! La production de ce produit a été arrêtée le: 25 juil. 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Spacial
Nom Du Produit	Spacial SDX
Type De Boîtier	Universel
Catégorie	Pupitre de commande
Hauteur Nominale	1000 mm
Largeur Nominale	600 mm
Profondeur Nominale	500 mm
Installation Du Produit	Sur sol
Destination Du Produit	Composants de dialogue
Composition De L' Appareil	1 structure 1 panneau arrière 1 verrou: porte 4 rail réglable 1 plaque passe-câbles 2 retenue pneumatique: couvercle de pupitre 1 porte 3 plaque obturatrice: en haut du pupitre de contrôle

Complémentaires

Type De Carter	Structure monobloc soudée pliée
Type De Porte	Pleine
Nombre De Portes	Face avant: 1 porte(s)
Ouverture De Porte	Réversible (120 °)
Type De Verrou	Verrou 2 points, double bar 3 mm
Description Châssis	Sans platine de montage
Type De Plaquepasse-Câbles	Pleine
Accessibilité	Avant Arrière
Pièces Amovibles	Porte par charnières Panneau arrière par vis Plaque passe-câbles par clips
Matière	Structure, porte et panneau arrière: acier inoxydable 304L Verrou: zamak Charnière: acier inoxydable
Finition De Surface	Structure, porte et panneau arrière: brossé Scotch-Brite® Verrou: chromé
Épaisseur	1,5 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Normes	IEC 62208
Degré De Protection Ip	IP55 conforme à IEC 60529
Degré De Protection Ik	IK10 conforme à IEC 62262
Caractéristique D'Environnement	Spécial hygiène Corrosif
Poids Du Produit	43 kg

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	61,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	61,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	114,5 cm
Poids De L'Emballage 1	43,0 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	2
Hauteur De L'Emballage 2	116,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	100,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	125,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit