

Fiche produit

Spécifications



Exiway One - luminaire de sécurité- auto-test- non-permanent- 3 h - 120 lm

OVA38632

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2016

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Exiway
Nom Du Produit	Exiway One
Type De Produit Ou De Composant	Emergency luminaire
Fonction	Autotest
Mode De Fonctionnement	Non permanent
Nombre De Batteries	1 x 4,8 V 4 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source Lumineuse	Tube fluorescent G5 8 W
Information Additionnelle De L'Appareillage	Peut être placé en mode inhibé à l'aide de la gamme de télécommandes Teleur

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	TBS contrôle à distance
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V 50 Hz
Puissance Consommée En Va	6,6 VA
Puissance De Consommation En W	2,3 W
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Autonomie	3 h
Durée De Recharge	24 H
Type De Coiffe	Coiffe avec lentilles de Fresnel
Montage De L'Appareil	Surface plafond Suspension plafond Encastré faux plafond Encastré paroi Surface paroi Section électronique
Hauteur	160 mm
Profondeur	68 mm
Largeur	375 mm

Environnement

Degré De Protection Ip	IP65
Degré De Protection Ik	IK07
Tenue Au Feu	850 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications Du Produit	IMQ
Température De Fonctionnement	0...40 °C
Normes	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	16,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	8 cm
Longueur De L'Emballage 1	38,1 cm
Poids De L'Emballage 1	1,45 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------