

Fiche produit

Spécifications



Exiway Smartled Dicube - permanent - 1 h 650 lm

OVA48518

Principales

Gamme	Exiway
Nom Du Produit	Exiway Smartled Dicube
Type De Produit Ou De Composant	Emergency luminaire
Application De L'Appareil	Éclairage anti-panique
Fonction	Autotest connecté
Mode De Fonctionnement	Permanent Permanent
Nombre De Batteries	1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Source Lumineuse	20 LED LED integrale 0,3 W
Distance De Visibilité	24 m

Complémentaires

[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V c.a. 50/60 Hz
Puissance Consommée En Va	4,3 VA non permanent
Puissance De Consommation En W	0,4 W non permanent
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Durée De Vie Du Voyant	100000 H
Test De Fonctionnement	Test des fonctionnements & autonomie automatiquement
Autonomie	1 h
Durée De Recharge	12 H
Flux Lumineux	Condition d'urgence: 650 lm for 1 h
Type De Coiffe	Verre transparent sérigraphié
Montage De L'Appareil	Surface plafond Encastré faux plafond Montage plafond
Matière	Polycarbonate auto-extinguible
Hauteur	127 mm
Profondeur	45,5 mm
Largeur	300 mm
Poids Du Produit	0,66 kg

Environnement

Degré De Protection Ip	IP65
------------------------	------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré De Protection Ik	IK07
Tenue Au Feu	850 °C
Certifications Du Produit	ENEC
Température De Fonctionnement	0...40 °C
Normes	EN 60598-2-22: II EN 62471 EN 62034 EN 60598-1

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	12,7 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	30,0 cm
Poids De L'Emballage 1	730,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 Months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie