

Fiche produit

Spécifications



Exiway Smartexit Dicube - adressable -permanent - 1h30m - 32m

OVA48606

Principales

Gamme	Exiway
Nom Du Produit	Exiway Smartexit Dicube
Type De Produit Ou De Composant	Signal de sortie de secours
Application De L'Appareil	URGENCE Éclairage
Fonction	Autotest connecté Centralized control
Couleur	Blanc
Alimentation	Permanent Non permanent
Équipement Fournit	Avec 4 pictogrammes standard autocollants (gauche/droite/bas/bas)
Nuance De La Couleur	Blanc
Nuance De La Couleur	Blanc

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	Exiway Exiway Dicube module de commande Exiway Exiway Dicube unité de contrôle
[Us] Tension Assignée D'Alimentation	230 V
Source Lumineuse	LED
Couleur De La Source Lumineuse	Blanc
Consommation D'Énergie	5,61 VA
Consommation D'Énergie	2,77 W
Capacité De Batterie	1,5 Ah à 3,2 V, LiFePO4
Montage De L'Appareil	Surface plafond Encastré paroi Drapeau faux plafond Suspension paroi Suspension plafond
Distance De Visibilité	32 m
Durée De Recharge	12 H
Autonomie	1 h 30
Type De Lampe	DEL 100000 H
Matière	Polycarbonate auto-extinguible PMMA (polyméthacrylate de méthyle)
Hauteur	330 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur	220 mm
Profondeur	45 mm
Poids Du Produit	0,7 kg

Environnement

Degré De Protection Ip	IP40
Température De Fonctionnement	0...40 °C
Tenue Au Feu	850 °C
Normes	EN/IEC 60598-1 EN/IEC 62471 EN 62034 EN/IEC 60598-2-22

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	22,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	33,0 cm
Poids De L'Emballage 1	900,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee [Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)