


Fiche produit

Spécifications



Emergency luminaire, Exiway Smartbeam Activa, flush, escape, 1.5 h

OVA48920

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 11 janv. 2023

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Exiway
Nom Du Produit	Exiway Smartbeam Activa
Type De Produit Ou De Composant	Emergency luminaire
Application De L'Appareil	Éclairage
Fonction	Autotest
Mode De Fonctionnement	Permanent Non permanent
Nombre De Batteries	1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
Source Lumineuse	1 LED 10 W

Complémentaires

[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V c.a. 50/60 Hz
Puissance Consommée En Va	3,9 VA non permanent 8,3 VA permanent
Puissance De Consommation En W	0,43 W non permanent 3,5 W permanent
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Durée De Vie Du Voyant	100000 H
Test De Fonctionnement	Test des fonctionnements & autonomie automatiquement
Autonomie	1.5 h
Durée De Recharge	12 H
Éclairement	1 lx
Montage De L'Appareil	Encastré faux plafond
Matière	Thermoplastique auto-extinguible
Hauteur	Driver: 55,8 mm
Profondeur	Driver: 23,8 mm Light fitting: 31,5 mm
Largeur	Driver: 256,6 mm
Diamètre	Light fitting: 90 mm
Poids Du Produit	292 g

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré De Protection Ip	Light fitting: IP42 Driver: IP20
Degré De Protection Ik	IK04
Tenue À La Flamme	V2
Tenue Au Feu	850 °C
Certifications Du Produit	ENEC CE
Température De Fonctionnement	0...40 °C
Normes	EN 60598-1 EN 62034 UL 94 EN 60598-2-22 EN 62471: groupe 1 EN 60695-2-10

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	27,8 cm
Longueur De L'Emballage 1	18,2 cm
Poids De L'Emballage 1	388,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee [Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)