

Fiche produit

Spécifications



Resi9 Interrupteur différentiel 4P 63A Sensibilité=300 mA Instantané Type A

R9R04463

Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 RCCB
Type de produit ou de composant	Interrupteur différentiel
Description des pôles	4P
Position du pôle neutre	Gauche
[In] courant assigné d'emploi	63 A
Type de réseau	C.a.
Sensibilité du différentiel	300 mA conforme à EN/CEI 61008-2-1
Temporisation du différentiel	Instantané
Classe de différentiel	Type A
Pouvoir assigné de coupure et fermeture	Im 500 A conforme à EN/CEI 61008-2-1
Courant nominal de court-circuit conditionnel	6 kA
Labels qualité	CEBEC

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Courant de pointe	250 A
Type de commande	Touche à bascule
Signalisation locale	Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Mode d'installation	Enclipsable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne	Bas: biconnect
Pas de 9 mm	8

Hauteur	100 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	82 mm
Poids du produit	0,355 kg
Profondeur d'encastrement	44 mm
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	AC-1: 10000 cycle
Mode de raccordement	Bornes type tunnel (haut ou bas) - 1...25 mm ² - flexible avec virole Bornes type tunnel (haut ou bas) - 1...25 mm ² - souple Bornes type tunnel (haut ou bas) - 1...35 mm ² - rigide
Couple de serrage	3,5 N.m haut ou bas

Environnement

Normes	EN/CEI 61008-2-1
Degré de protection IP	IP20 conforme à IEC 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforme à IEC 60529
Niveau de pollution	2
Température de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-30...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unités dans l'emballage	1
Poids de la boîte (livres)	380 g
Hauteur de l'emballage 1	8,2 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	10 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	18
Poids de l'emballage 2	7,327 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil environnemental[Profil environnemental du Produit](#)

DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie18 months
