


Fiche produit

Spécifications



boîte à boutons vide - XAP-A - plastique - 1 perçage

XAPA1110

Principales

Gamme De Produits	Harmony XAP
Type De Produit Ou De Composant	Poste de commande vide sans charnière
Nom Abrégé D'Appareil	XAPA
Destination Du Produit	Pour unités de signalisation et de contrôle Ø 22 mm
Taille Plateau Avant Produit	85 x 146 mm
Profondeur Utilisable	83 mm
Nombre De Découpes	1 découpe
Couleur De La Base Du Boîtier	Gris
Couleur Du Capot	Gris
Matière	Polyester renforcé verre
Entrée De Câble	Non percé
Montage De L'Appareil	Encastré
Degré De Protection Ip	IP65 conforme à IEC 60529 IP69 conforme à NF C 20-010 IP69K
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistance élevée aux acides Résistance élevée à tous les solvants Résistance élevée aux bases Résistance élevée au diesel Résistance élevée aux sels minéraux Résistance élevée aux huiles et aux graisses Résistance élevée au pétrole Résistance élevée à l'eau de mer

Complémentaires

Nombre De Rangs Verticaux	1
Tenue À La Flamme	M3 conforme à CSTB VO conforme à UL 94
Poids Du Produit	0,45 kg

Environnement

Traitement De Protection	TH TC
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...70 °C
Température De Fonctionnement	-40...70 °C
Catégorie De Surtension	Classe II conforme à IEC 60536 Classe II conforme à NF C 20-030

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue Au Feu	850 °C conforme à NF C 20-455 960 °C conforme à IEC 92
--------------	---

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	13,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	15,500 cm
Poids De L'Emballage 1	495,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	6,528 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	96
Hauteur De L'Emballage 3	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	60,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	80,000 cm
Poids De L'Emballage 3	63,244 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises