



Grondplaat NS250 horizontaal
vast/afstandsbediening uittrekbaar
met so

03032

! Niet meer leverbaar sinds: 18 okt 2023

! Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Prisma
Productgamma	Prisma G
Type Product Of Component	Montageplaat
Categorie Toebehoren/Aparte Onderdelen	Installatietoehoren
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G behuizing
Beschrijving Installatie	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
Geïnstalleerd Apparaat	Compact: vast INS250 - bediening: zijdelingse hendel - verticaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: zijdelingse hendel - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
Beschrijving Polen	1 x 3P: vast NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX250 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX250 horizontaal installatie 1 x 3P: vast INS250 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS250 verticaal installatie 1 x 3P: vast INV250 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV250 verticaal installatie 1 x 3P: plug-in NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: plug-in NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: plug-in NSX250 horizontaal installatie 1 x 4P: plug-in NSX250 horizontaal installatie
Staat Van Gebruik Van Kabelbinder	Extra plaat nodig (2M hoog) wanneer de installatie van het apparaat in horizontaal Extra plaat nodig (1M hoog) wanneer de installatie van het apparaat in verticaal

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Aantal Verticale Modules (50 Mm)	4 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 4 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 4 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 4 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 8 module(s): INS250, direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 8 module(s): INS250, direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 8 module(s): INV250, direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 8 module(s): INV250, direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
Normen	IEC 61439-2
Productcertificeringen	ASEFA

Complementaire kenmerken

Ingang Kabel	Uitgesneden platen 0,31 mm boven of onder 42 mm
Beschermende Behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider
Afwerking Oppervlakte	Mat Glad
Kleur	Wit (RAL 9001)
Breedte	600 mm
Hoogte	150 mm
Nettogewicht	0,96 kg

Functionele Eenheid	600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 vast zijdelingse hendel verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 vast zijdelingse hendel verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 vast zijdelingse hendel verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 vast zijdelingse hendel verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 vast zijdelingse hendel verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 vast zijdelingse hendel verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 vast zijdelingse hendel verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 vast zijdelingse hendel verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
---------------------	---

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	18,500 cm
Package 1 Length	47,000 cm
Package 1 Weight	990,000 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	20
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm

Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	20,320 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	40
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	40,640 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓ Reach Vrij Van Svhc

✓ Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

✓ Product Met Halogeenvrije Kunststof
Onderdelen

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product