



Grondplaat NS-INS630 verticaal vast/krukbediening

03073

 Niet meer leverbaar sinds: 18 okt 2023

 Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Prisma
Productgamma	Prisma G
Type Product Of Component	Montageplaat
Categorie Toebehoren/Aparte Onderdelen	Installatietoebehoren
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G behuizing
Beschrijving Installatie	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
Geïnstalleerd Apparaat	Easycompact: vast CVS400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Easycompact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Easycompact: vast EZC400 - bediening: omschakelen - verticaal installatie Easycompact: vast EZC630 - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast INS320...400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV320...400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Easycompact: vast CVS400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Easycompact: vast CVS630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Beschrijving Polen	1 x 3P: vast CVS400 verticaal installatie
	1 x 4P: vast CVS400 verticaal installatie
	1 x 3P: vast CVS630 verticaal installatie
	1 x 4P: vast CVS630 verticaal installatie
	1 x 3P: vast EZC400 verticaal installatie
	1 x 4P: vast EZC400 verticaal installatie
	1 x 3P: vast EZC630 verticaal installatie
	1 x 4P: vast EZC630 verticaal installatie
	1 x 3P: vast INS320...400 verticaal installatie
	1 x 4P: vast INS320...400 verticaal installatie
	1 x 3P: vast INS500...630 verticaal installatie
	1 x 4P: vast INS500...630 verticaal installatie
	1 x 3P: vast INV320...400 verticaal installatie
	1 x 4P: vast INV320...400 verticaal installatie
	1 x 3P: vast INV500...630 verticaal installatie
	1 x 4P: vast INV500...630 verticaal installatie
	1 x 3P: vast NSX400 verticaal installatie
	1 x 4P: vast NSX400 verticaal installatie
	1 x 3P: vast NSX630 verticaal installatie
	1 x 4P: vast NSX630 verticaal installatie
Staat Van Gebruik Van Kabelbinder	Extra plaat nodig (1M hoog) wanneer de installatie van het apparaat in verticaal

Normen	IEC 61439-2
Productcertificeringen	ASEFA

Complementaire kenmerken

Ingang Kabel	Uitgesneden platen 0,311 mm boven of onder 300 mm Uitgesneden platen 0,39 mm boven of onder 225 mm Uitgesneden platen 0,313 mm boven of onder 325 mm Uitgesneden platen 0,314 mm boven of onder 350 mm
Beschermende Behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider
Afwerking Oppervlakte	Glad Mat
Kleur	Wit (RAL 9001)
Breedte	600 mm
Hoogte	300 mm
Nettogewicht	2,64 kg

Functionele Eenheid

[illegible]

600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 0,311 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 0,311 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 0,311 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 0,311 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,311 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,311 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,311 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,311 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Easycompact CVS400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Easycompact CVS400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Easycompact CVS400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Easycompact CVS400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Easycompact CVS630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Easycompact CVS630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Easycompact CVS630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Easycompact CVS630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm
600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm
600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	26,5 cm
Package 1 Length	47,0 cm
Package 1 Weight	2,61 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	13,78 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓

Reach Vrij Van Svhc

✓

Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓

Kwikvrij

✓

Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

✓

Product Met Halogeenvrije Kunststof
Onderdelen

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)

Milieu-Informatie

[Milieuprofiel van het product](#)