



Grondplaat NS630 verticaal vast/draaibediening L250

03081

Niet meer leverbaar sinds: 18 okt 2023

Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Prisma
Productgamma	Prisma G
Type Product Of Component	Montageplaat
Categorie Toebehoren/Aparte Onderdelen	Installatietoebereiden
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G kabelgoot
Beschrijving Installatie	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
Geïnstalleerd Apparaat	Easycompact: vast CVS400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Easycompact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
Beschrijving Polen	1 x 3P: vast CVS400 verticaal installatie 1 x 4P: vast CVS400 verticaal installatie 1 x 3P: vast CVS630 verticaal installatie 1 x 4P: vast CVS630 verticaal installatie 1 x 3P: vast NSX400 verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: vast NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX630 verticaal installatie
Staat Van Gebruik Van Kabelbinder	Extra plaat nodig (1M hoog) wanneer de installatie van het apparaat in verticaal
Aantal Verticale Modules (50 Mm)	12 module(s): CVS400 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 12 module(s): CVS400 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 12 module(s): CVS630 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 12 module(s): CVS630 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 12 module(s): NSX400 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 12 module(s): NSX400 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 12 module(s): NSX630 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedvloerstaande goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 12 module(s): NSX630 zonder aardlekbeveiliging , direct met lange klemmenafdekkap in 300 mm Breedgoot voor wandmontage (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Normen	IEC 61439-2
Productcertificeringen	ASEFA

Complementaire kenmerken

Beschermende Behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider
Afwerking Oppervlakte	Glad Mat
Kleur	Wit (RAL 9001)
Breedte	300 mm
Hoogte	400 mm
Nettogewicht	0,62 kg
Functionele Eenheid	300 mm Prisma G vloerstaande goot Easypact CVS400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm 300 mm Prisma G goot voor wandmontage Easypact CVS400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm 300 mm Prisma G vloerstaande goot Easypact CVS400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm 300 mm Prisma G goot voor wandmontage Easypact CVS400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm 300 mm Prisma G vloerstaande goot Easypact CVS630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm 300 mm Prisma G goot voor wandmontage Easypact CVS630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm 300 mm Prisma G vloerstaande goot Easypact CVS630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm 300 mm Prisma G goot voor wandmontage Easypact CVS630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm 300 mm Prisma G vloerstaande goot compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm 300 mm Prisma G goot voor wandmontage compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm 300 mm Prisma G vloerstaande goot compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm 300 mm Prisma G goot voor wandmontage compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm 300 mm Prisma G vloerstaande goot compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm 300 mm Prisma G goot voor wandmontage compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm 300 mm Prisma G vloerstaande goot compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm 300 mm Prisma G goot voor wandmontage compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 191 mm

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0,500 cm
Package 1 Width	22,000 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	620,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	10

Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,480 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓ Reach Vrij Van Svhc

✓ Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

✓ Product Met Halogeenvrije Kunststof
Onderdelen

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China [RoHS-verklaring China](#)
Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)

Milieu-Informatie [Milieuprofiel van het product](#)