



Prisma - G - Montageplaat voor 2-meter onderhoud

03152

 Niet meer leverbaar sinds: 18 okt 2023

 Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Prisma
Productgamma	Prisma G
Type Product Of Component	Montageplaat
Categorie Toebehoren/Aparte Onderdelen	Installatietoebereiden
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G behuizing Prisma Prisma P cel
Beschrijving Installatie	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 555 mm
Geïnstalleerd Apparaat	Energimeters: kilowattuurmeters - verticaal installatie
Beschrijving Polen	2 x 4P: kilowattuurmeters verticaal installatie 2 x 3P: kilowattuurmeters verticaal installatie
Aantal Verticale Modules (50 Mm)	8 module(s): kilowattuurmeters in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 8 module(s): kilowattuurmeters in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast 9 module(s): kilowattuurmeters in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 9 module(s): kilowattuurmeters in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast 9 module(s): kilowattuurmeters in 650 mm Breedcel 9 module(s): kilowattuurmeters in 555 mm BreedPACK-kast
Normen	IEC 61439-2
Productcertificeringen	ASEFA

Complementaire kenmerken

Beschermende Behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Afwerking Oppervlakte	Mat Glad
Kleur	Wit (RAL 9001)
Breedte	600 mm
Hoogte	400 mm
Nettogewicht	2,28 kg
Functionele Eenheid	600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer energimeters kilowattuurmeters verticaal 4P 2 8 50 mm 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast energimeters kilowattuurmeters verticaal 4P 2 8 50 mm 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer energimeters kilowattuurmeters verticaal 4P 2 9 50 mm 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast energimeters kilowattuurmeters verticaal 4P 2 9 50 mm 650 mm 400 mm Prisma P cel energimeters kilowattuurmeters verticaal 4P 2 9 50 mm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	42,000 cm
Package 1 Length	47,000 cm
Package 1 Weight	2,280 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	54,000 cm
Package 2 Length	82,000 cm
Package 2 Weight	23,920 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	100
Package 3 Height	98,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	239,200 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Reach Vrij Van Svhc



Vrij Van Giftige Zware Metalen



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

[Ja](#)



Product Met Halogeenvrije Kunststof
Onderdelen

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)

Milieu-Informatie

[Milieuprofiel van het product](#)