Productinformatieblad

Specificaties



Doorzichtige afdekplaat L250 4 modules

03352

Niet meer leverbaar sinds: 18 okt 2023

Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Prisma
Productgamma	Prisma G Prisma P
Type Product Of Component	Frontpaneel
Categorie Toebehoren/Aparte Onderdelen	Installatietoebehoren
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G kabelgoot Prisma Prisma P cel
Type Frontplaat	Transparant
Geïnstalleerd Apparaat	TeSys: vast TeSys U - horizontaal installatie TeSys: vast GV2 + D of K contactors <= 40 A - horizontaal installatie
Beschrijving Polen	4 x 3P: modulaire rail steun: GV2 + D of K contactors <= 40 A horizontaal installatie 4 x 3P: modulaire rail steun: TeSys U horizontaal installatie
Bedieningspositie	Horizontaal

Complementaire kenmerken

Beschrijving Behuizing/ Cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm diepte 400 mm
Aansluitpositie	Directe aansluiting
Aantal Verticale Modules	4
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Productcertificeringen	ASEFA
Materiaal	Glas
Afwerking Oppervlakte	Glad Mat
Beschermende Behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
Kleur	Wit (RAL 9001)
Hoogte	200 mm
Breedte	300 mm
Nettogewicht	0,54 kg
Hoeveelheid Per Set	Set van 1

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Functionele Unit	300 mm Prisma G vloerstaande goot TeSys GV2 + D of K contactors <= 40 A vast horizontaal 3P 4 direct 5 300 mm Prisma G goot voor wandmontage TeSys GV2 + D of K contactors <= 40 A vast horizontaal 3P 4 direct 5 400 mm 400 mm Prisma P cel 300 mm Prisma G vloerstaande goot TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 4 direct 5 300 mm Prisma G goot voor wandmontage TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 4 direct 5 300 mm Prisma G vloerstaande goot TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 4 direct 4 300 mm Prisma G goot voor wandmontage TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 4 direct 4

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	20,0 cm
Package 1 Length	25,0 cm
Package 1 Weight	540,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,523 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO_2-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

Meer informatie over Green Premium >

Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >

transparantie

RoHS/REACh

Welzijnsprestaties

Reach Vrij Van Svhc	
Vrij Van Giftige Zware Metalen	
Kwikvrij	
Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product