

Productinformatieblad

Specificaties



Verdeler Polybloc 250A 3P

04033

 Niet meer leverbaar sinds: 18 okt 2023

 Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Linergy
Productgamma	Linergy
Type Product Of Component	Distributieblok
Productnaam	LINERGY DP
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G behuizing Prisma Prisma P behuizing Prisma Prisma PH behuizing Prisma Prisma Pack 250 behuizing
Categorie Toebehoren/Aparte Onderdelen	Stroomverdeling toebehoren
Ip-Beschermingsgraad	IPxx B

Complementaire kenmerken

Montagesteun	Prisma montageplaat DIN-rail
--------------	---------------------------------

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Geïnstalleerd Apparaat	Easypact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
	Easypact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
	Easypact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
	Easypact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
	Easypact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
	Easypact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
	Easypact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
	Easypact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
	Easypact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
	Easypact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
	Easypact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Easypact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Easypact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
	Easypact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
	Easypact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Easypact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
	Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: vast INS250 - bediening: zijdelingse hendel - verticaal installatie
	Compact: vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
	Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
	Compact: vast INV250 - bediening: zijdelingse hendel - verticaal installatie
	Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
	Compact: vast NSX100...250 en ampèremeter zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
	Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
	Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
	Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
	Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie
	Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
	Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
	Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse
rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse
rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse
rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal
installatie

Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal
installatie

Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal
installatie

Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal
installatie

Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal
installatie

Beschrijving Polen	3P
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	690 V AC
[Ui] Nominale Isolatiespanning	750 V AC
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	8 kV
Ie Toegekende Bedrijfstroom	250 A bij 40 °C
[Icw] Nominale Korte-Duurpiekstroom	8,5 kA voor 1 s
Ipk Nominale Grensstroompiek	30 kA
I²T Bij Activering	72250000 A².s
Aansluitingen - Klemmen	Voeding: rechtstreekse aansluiting120 mm² Distributie: veerklem (per fase) , 6 x 4...10 mm² (flexibel) Distributie: veerklem (per fase) , 3 x 6...16 mm² (flexibel) Distributie: veerklem (per fase) , 6 x 4...10 mm² (stijve) Distributie: veerklem (per fase) , 3 x 6...16 mm² (stijve)
Hoogte	140 mm
Breedte	105 mm
Diepte	64 mm
Nettogewicht	0,74 kg

Omgeving

Vervuilingsgraad	3
Overspanningscategorie	III
Weerstand Tegen Gloeidraad	960 °C conform IEC 60695-2-11
Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, in Prisma IEC 61439-2, in Prisma
Productcertificeringen	ASEFA
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-25...55 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	12,0 cm
Package 1 Length	14,5 cm
Package 1 Weight	720,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	12 cm
Package 2 Width	24 cm
Package 2 Length	34 cm
Package 2 Weight	7,25 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	280
Package 3 Height	102 cm

Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	207,2 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
✓	Product Met Halogeenvrije Kunststof Onderdelen	

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Conform EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.