



digitale ampèremeter modulair AMP - 230 V - 5..5000 A

15209

Hoofdkenmerken

Gamma	Acti 9
Korte Naam Apparaat	iAMP
Type Product Of Component	Ampèremeter
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma P deur Prisma Prisma G deur
Nettype	AC 50/60 Hz
Montagesteun	DIN-rail

Complementaire kenmerken

Type Meting	Stroom
[Us] Nominale Voedingsspanning	230 AC bij 50/60 Hz
Vermogenverbruik	0,3 VA
Energieverbruik In Va	0,3 VA
Stap Van 9 Mm	4
Breedte	36 mm
Hoogte	87 mm
Diepte	65 mm
Aansluitingen - Klemmen	Tunnelaansluitklem 2 kabel(s) 2,5 mm²

Omgeving

Normen	EN 50081-1 IEC 61010-1 EN 50082-1
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-20...50 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	9,2 cm
Package 1 Weight	180,0 g
Unit Type Of Package 2	S02

Number Of Units In Package 2	36
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,836 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Welzijnsprestaties

 Reach Vrij Van Svhc	
 Vrij Van Giftige Zware Metalen	
 Kwikvrij	
 Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Conform EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.