



IH - mechanische tijdschakelaar - 1 kanaal - 24 h - zonder geheugen

15335

Hoofdkenmerken

Productgamma	Acti9
Productnaam	ACTI9 IH
Korte Naam Apparaat	IH
Type Product Of Component	Mechanische tijdschakelaar
Aantal Kanalen	1
Functie Beschikbaar	Manuele tijdsomschakeling

Complementaire kenmerken

Apparaattoepassing	Gebouw
Type Last	Parallel-gecompenseerde fluorescentielamp 5 x 58 W 4,7 µF Parallel-gecompenseerde fluorescentielamp 7 x 40 W 7 µF Parallel-gecompenseerde fluorescentielamp 2 x 100 W 18 µF 230 V AC halogeenlamp 1000 W 230 V AC gloeilamp 1000 W Compacte fluorescentielamp 700 VA Compacte fluorescerende lamp 150 W LED lamp < 2 W 30 W LED lamp > 2 W 300 W
Cyclusduur	24 uur
Max Aantal Schakelingen	48 aan - 48 uit
Minimale Intervalduur	15 min
Type Instelling	Manuele tijdsomschakeling
Meetnauwkeurigheid	+/- 1 s/dag 20 °C
Vermogenverbruik In Va	0,5 W
Maximale Schakelstroom	16 A - 250 V AC poorten = 1 4 A - 250 V AC poorten = 0,6
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	230 V AC bij 50 Hz
Montagesteun	DIN-rail
Stap Van 9 Mm	2
Kleurtint	Wit (RAL 9003)
Aansluitingen - Klemmen	Schroefklemmen
Breedte	18 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	66 mm
Nettogewicht	0,097 kg

Omgeving

Omgevingstemperatuur Bij Werking	-25...50 °C
Ip-Beschermingsgraad	Aansluitklemmen: IP20 B

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,100 cm
Package 1 Width	7,100 cm
Package 1 Length	9,900 cm
Package 1 Weight	82,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	100
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,695 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur