

Productinformatieblad

Specificaties



Differentieelschakelaar (RCCB), Acti9 RCCB-ID, 4P, 125A, type B, 300mA

16764

Hoofdkenmerken

Gamma	Acti 9
Productnaam	Acti9 RCCB-ID
Type Product Of Component	Aardlekschakelaar
Korte Naam Apparaat	RCCB-ID
Beschrijving Polen	4P
Neutrale Positie	Links
[In] Nominale Stroom	125 A
Type Net	AC
Aardlekgevoeligheid	300 mA
Tijdvertraging Differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse Differentieelfunctie	Type B
Nominaal Uitschakel- En Inschakelvermogen	Im = 1250 A conform IEC 61008
Nominale Voorwaardelijke Kortsluitstroom	Inc 10 kA 125 A

Complementaire kenmerken

Locatie Eenheid In Systeem	Uitgang
Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	230/400 V
[Ui] Nominale Isolatiespanning	440 V AC 50 Hz conform IEC 61008-1
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	4 kV conform IEC 61008-1
Aansluitingssteek	18 mm tussen fasen
Stap Van 9 Mm	8
Hoogte	86 mm
Breedte	72 mm
Diepte	76 mm
Nettogewicht	450 g
Kleur	Grijs
Mechanische Levensduur	5000 cycli
Elektrische Levensduur	2000 cycli

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Aansluitingen - Klemmen	Tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5...16 mm² flexibel Tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5...16 mm² stijve Tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...50 mm² stijve Tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...35 mm² flexibel Tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...35 mm² flexibel met kopring Tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5...16 mm² flexibel met kopring
Draadstriplengte	11 mm
Aandraaimoment	3 N.m

Omgeving

Normen	IEC 61008 VDE 0664 EN 61008
Ip-Beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Vervuilingsgraad	3
Tropicalisatie	2
Relatieve Vochtigheid	95 % bij 55 °C
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-25...40 °C
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...85 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	495,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,278 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Welzijnsprestaties

	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
	Kwikvrij	
	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
Reach-Regelgeving	REACH-verklaring	
Eu-Richtlijn Rohs	Conform	EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)	
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist	