

Productinformatieblad

Specificaties



Modulaire automaat (MCB), Acti9 NG125N, 4P, 25A, C-curve, 25kA (IEC/EN 60947-2)

19030

Hoofdkenmerken

Type Product Of Component	Uitbreiding vermogenschakelaars
Korte Naam Apparaat	Vigi NG125
Beschrijving Polen	2P
[In] Nominale Stroom	63 A
Type Net	AC
Aardlekgevoeligheid	300 mA
Tijdvertraging Differentieelfunctie	Selectief
Klasse Differentieelfunctie	Type A

Complementaire kenmerken

Locatie Eenheid In Systeem	Uitgang
Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	230...415 V AC 50/60 Hz
Technologie Uitschakeling Differentieel	Spanningsonafhankelijk
[Ui] Nominale Isolatiespanning	690 V AC 50/60 Hz conform IEC/EN 60947-2
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	8 kV conform IEC/EN 60947-2
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Elektrische Aansluiting Op Mcb	Met schroeven
Stap Van 9 Mm	5
Hoogte	118 mm
Breedte	99 mm
Diepte	81 mm
Nettogewicht	0,25 kg
Elektrische Levensduur	10000 cycli conform IEC/EN 60947-2
Aansluitingen - Klemmen	Tunnelaansluitklemmen1...35 mm² flexibel Tunnelaansluitklemmen1,5...50 mm² stijve
Draadstriplengte	20 mm
Aandraaimoment	3,5 N.m

Omgeving

Normen	IEC/EN 60947-2:Bijlage B
Ip-Beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Vervuilingsgraad	3 conform IEC/EN 60947-2
Elektromagnetische Compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 5000 A conform IEC/EN 60947-2
Tropicalisatie	2 conform IEC 60068-1
Relatieve Vochtigheid	95 % bij 55 °C
Werkingshoogte	2000 m

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	13,8 cm
Package 1 Length	13,7 cm
Package 1 Weight	322,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,957 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Welzijnsprestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Reach-Regelgeving [REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs [Voldoet aan vrijstellingen](#)

Rohs-Regulering China [RoHS-verklaring China](#)
Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Weee [Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.](#)