



lastschakelaar Masterpact NT16HA - 4P - vast

47168

Hoofdkenmerken

Gamma	MasterPacT
Productnaam	Masterpact NT
Type Product Of Component	Lastscheider
Korte Naam Apparaat	Masterpact NT16
Naam Lastschakelaar	MasterPact NT16HA
Apparaattoepassing	Beveiliging
Beschrijving Polen	4P
Type Net	AC
Netfrequentie	50/60 Hz
Ie Toegekende Bedrijfstrom	1600 A AC 50/60 Hz 690 V
[Uij] Nominale Isolatiespanning	1000 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-3
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	12 kV conform IEC 60947-3
Icm Onderbrekingsvermogen	75 kA 220...690 V AC bij 50/60 Hz
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-3
Meetcode Automaten	HA
Geschiktheid Voor Isolatie	Ja conform IEC 60947-3
Contacpositietindicatie	Ja
Zichtbare Breuk	Nee
Vervuilingsgraad	3 conform IEC 60664-1

Complementaire kenmerken

Type Bediening	Drukknop
Montagemodus	Vast
Aansluiting Bovenzijde	Voorzijde
Aansluiting Onderaan	Voorzijde
Werkingssnelheid	10 cyc/u maximum
[Icw] Nominale Korte-Duurpiekstrom	36 kA gedurende 0,5 s conform IEC 60947-3 36 kA gedurende 1 s conform IEC 60947-3 20 kA gedurende 3 s conform IEC 60947-3
Mechanische Levensduur	12500 cycli zonder onderhoud conform IEC 60947-3
Elektrische Levensduur	AC-23A: 3000 cycli 690 V AC 50/60 Hz zonder onderhoud conform IEC 60947-3 AC-23A: 6000 cycli 440 V AC 50/60 Hz zonder onderhoud conform IEC 60947-3 AC-3: 6000 cycli 440 V AC 50/60 Hz zonder onderhoud conform IEC 60947-3

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Hartafstand Aansluiting	70 mm
Hoogte	301 mm
Breedte	346 mm
Diepte	196 mm
Nettogewicht	18 kg

Omgeving

Normen	IEC 60947-3
Productcertificeringen	LCIE ASEFA
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-5...70 °C
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...85 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	41,0 cm
Package 1 Width	39,0 cm
Package 1 Length	30,0 cm
Package 1 Weight	19,242 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

✓ Pvc-Vrij

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur