

Productinformatieblad

Specificaties



SIGNAALLAMP 30MM

9001KP1G31



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony 9001K
Type Product Of Component	Controlelamp
Korte Naam Apparaat	K

Complementaire kenmerken

Materiaal Kraag	Metaal
Bevestigingsdiameter	30 mm
Lenstype	Fresnel kunststof
Kap/Operator Of Lenskleur	Groen
Lichtbron	gloeilamp
Fitting Lamp	BA 9s
Voeding Lichtblok	Via transformator 120 V AC 50/60 Hz Via integrale transformator 110 V AC 50/60 Hz
Aansluitingen - Klemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² conform IEC 60947-1
Vorm Schroefkop	Rond
Bedieningspositie	Eender welke positie
Lichtbron	Gloeilamp
[Us] Nominale Voedingsspanning	110...120 V AC
Werkingsmodus	Normaal
Presentatie Product	Compleet product
Type Lens	Fresnel
[Us] Nominale Voedingsspanning	110...120 V
Voeding Lichtblok	Via integrale transformator
Frequentie Voedingsspanning	50...60 Hz
Materiaal Lens	Polycarbonaat
Formaat	30 mm

Omgeving

Productcertificeringen	CSA LR25490 klasse 3211 03 UL geregistreerd bestand E42259 CCN NKCR CE
Nema Beschermingsgraad	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,826 cm
Package 1 Width	5,588 cm
Package 1 Length	9,398 cm
Package 1 Weight	222,26 g

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist