

Productinformatieblad

Specificaties



achth. controlelamp Ø 30 - IP 66 -
blauw - lamp BA 9s - 120 V -
kabelsch.

9001KP1L9

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 20 okt 2020

⚠ Einde gebruik op: 5 nov 2020

⚠ Stopgezet

Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony 9001K
Type Product Of Component	Controlelamp
Korte Naam Apparaat	9001K

Complementaire kenmerken

Materiaal Kraag	Verchroomd metaal
Bevestigingsdiameter	30 mm
Vorm Van Kop Signaleringsseenheid	Rond
Lenstype	Gewelfd kunststof
Kap/Operator Of Lenskleur	Blauw
Lichtbron	gloeilamp
Fitting Lamp	BA 9s
Voeding Lichtblok	Via integrale transformator 120 V AC 6 V)
Aansluitingen - Klemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² conform IEC 60947-1
Aandraaimoment	0,8 N.m conform IEC 60947-1
Vorm Schroefkop	Gegroefd kruis
Vorm Schroefkop	Gegroefd kruis
Bedieningspositie	Eender welke positie
[Ui] Nominale Isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 2) conform IEC 60947-1
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	2,5 kV conform IEC 60947-1
Kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon conform IEC 60947-5-1
Lichtbron	Gloeilamp
[Ith] Conventionele Thermische Stroom In Vrije Lucht	10 A
Cad Totale Breedte	54 mm
Cad Totale Hoogte	70 mm
Cad Totale Diepte	42 mm
[Us] Nominale Voedingsspanning	110...120 V AC
Nettogewicht	0,21 kg
Presentatie Product	Compleet product

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

Normen	JIS C 852 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 Nr 14 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Productcertificeringen	UL 508 NEMA
Beschermende Behandeling	TC
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...70 °C
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-25...70 °C
Trillingsweerstand	7 gn (f= 2...500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn conform IEC 60068-2-27
Overspanningscategorie	Klasse II conform IEC 61140
Ip-Beschermingsgraad	IP66 conform IEC 60529
Nema Beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,572 cm
Package 1 Width	5,334 cm
Package 1 Length	9,144 cm
Package 1 Weight	226,796 g

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling


[Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist

Maßzeichnungen

Abmessungen



- e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.