

Productinformatieblad

Specificaties



DIN stopcontact iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - NFC 15100 - Franse norm

A9A15306

Hoofdkenmerken

Productgamma	Acti9
Productnaam	Acti9 iPC
Type Product Of Component	Modulair stopcontact
Korte Naam Apparaat	iPC
Beschrijving Polen	2P + E
Standaard Stopcontact	Frans

Complementaire kenmerken

[In] Nominale Stroom	16 A
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	250 V AC 50/60 Hz
Montagemodus	Vast
Montagesteun	Symmetrische DIN-rail
Stap Van 9 Mm	5
Hoogte	84 mm
Breedte	45 mm
Diepte	60 mm
Nettogewicht	98 g
Kleur	Wit
Aansluitingen - Klemmen	Tunnelaansluitklem1 kabel(s) 6 mm² flexibel Tunnelaansluitklem1 kabel(s) 10 mm² stijve
Draadstriplengte	13 mm
Aandraaimoment	1,2 N.m

Omgeving

Normen	IEC 60884-1 NF C 15-100 NF C 61-314
Ip-Beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Ik Beschermingsgraad	IK03
Tropicalisatie	2 conform IEC 60068-1
Relatieve Vochtigheid	95 % bij 55 °C
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-25...70 °C

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	102,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	2,750 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	20,000 cm
Package 2 Weight	560,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	75
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,878 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓

Reach Vrij Van Svhc

✓

Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓

Kwikvrij

✓

Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Conform EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur