



klemmenafdekkap - 1 pool - 18 mm
- voor iC60, iLD, Reflex iC60

A9A26975

Hoofdkenmerken

Productnaam	IKQ
Type Product Of Component	Klemmenafdekkap
Categorie Toebehoren/Aparte Onderdelen	Isolatie toebehoren
Kleur	Wit

Complementaire kenmerken

Bereik Compatibiliteit	Acti 9 Acti 9 iKQ
Beschrijving Polen	1P
Montagemodus	Met clips
[Ui] Nominale Isolatiespanning	500 V
Hartafstand Aansluiting	18 mm
Compatibiliteitscode	ISW 40...125

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,7 cm
Package 1 Width	12,3 cm
Package 1 Length	8,4 cm
Package 1 Weight	32,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,924 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Duurzame verpakking

Resourceprestaties

✓ Sustainable Packaging

Welzijnsprestaties

✓ Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Reach-Regelgeving [REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs [Pro-actieve naleving \(product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU\)](#)
[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China [RoHS-verklaring China](#)
[Pro-actieve RoHS-verklaring China \(buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China\)](#)