

Productinformatieblad

Specificaties



Automaat met geïntegreerde bediening Reflex iC60N 2P 16A curve C Ti24

A9C62216

Hoofdkenmerken

Apparaattoepassing	Besturing Distributie
Gamma	Acti9
Productnaam	Reflex iC60
Korte Naam Apparaat	Reflex iC60N
Type Product Of Component	Geïntegreerde regelstroomonderbreker
Beschrijving Polen	2P
Aantal Beveiligde Polen	2
Type Net	AC
Technologie Uitschakeleenheid	Thermisch-magnetisch
Uitschakelcurve	C

Complementaire kenmerken

[In] Nominale Stroom	16 A
Netfrequentie	50/60 Hz
Meetcode Automaten	N
Uitschakelvermogen	20 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2 10 kA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2
[Ui] Nominale Isolatiespanning	500 V AC
Contacpositietindicatie	Ja
Type Bediening	Afstandsbediening door houdbevel Omschakelen AAN/UIT-toets Afstandsbediening door puls
Type Controlesignaal	Onderhouden Onderhouden zeer lage spanning Impuls
Lokale Signalering	Rode LED: fout Groene LED: apparaat AAN Knipperende LED: apparaat gereed Knipperende LED: apparaat geactiveerd Knipperende LED: apparaat oververhit
[Uc] Spanning Stuurkring	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] Nominale Voedingsspanning	230 V AC bij 50/60 Hz
Montagemodus	Vast

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Stap Van 9 Mm	9
Hoogte	84 mm
Breedte	81 mm
Diepte	77 mm
Kleur	Wit
Mechanische Levensduur	50000 cycli
Elektrische Levensduur	AC-1: 50000 cycli AC 50 Hz
Voorziening Voor Vergrendeling Met Hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
Beschrijving Vergrendelingsopties	Hangslot in uit-stand
Differentieelfunctie	Apart blok
Compatibiliteit Product	Met PLC

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529
Vervuilingsgraad	3
Tropicalisatie	2
Relatieve Vochtigheid	93 % bij 40 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	11,2 cm
Package 1 Length	16,7 cm
Package 1 Weight	574,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	14
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,36 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
✓	Product Met Halogeenvrije Kunststof Onderdelen	

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur