

Productinformatieblad

Specificaties



iRTC relais-vertraagt uitsch. van belasting na openen-1O/C-Uc 24-240 VAC/24VDC

A9E16067

Hoofdkenmerken

Relaistoepassing	Vertragsrelais
Type Tijdvertraging	Vertraagt het uitschakelen van een belasting na het openen van het contact
Gamma	Acti9
Productnaam	IRT
Korte Naam Apparaat	iRTC
Samenstelling Signaleringscontacten	1 C/O

Complementaire kenmerken

le Toegekende Bedrijfstroom	8 A bij 250 V AC 8 A bij 250 V DC 0,01 A bij 5 V DC
Impulsduur	> 100 ms
Lokale Signalering	LED, knipperend voor tijdvertraging
Type Instelling	Draaiknop: configuratie tijdvertraging
Bereik Tijdvertraging	0.1...360000 s
Nauwkeurigheidsfout	+/- 10 %
Herhalingsnauwkeurigheid	+/-0,5%
[Uc] Spanning Stuurkring	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[Us] Nominale Voedingsspanning	24...240 V AC bij 50/60 Hz 24 V DC
Montagemodus	Vast
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Stap Van 9 Mm	2
Hoogte	93 mm
Breedte	18 mm
Diepte	72 mm
Nettogewicht	0,065 kg
Kleur	Wit
Mechanische Levensduur	5000000 cycli
Elektrische Levensduur	AC-1: 100000 cycli
Gedraging Onderspanning	100 ms

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Aansluitingen - Klemmen	Tunnelaansluitklemmen voor 2 kabel(s) 1,5 mm² flexibel met kabelhuls
	Tunnelaansluitklemmen voor 2 kabel(s) 1,5 mm² flexibel zonder kabelhuls
	Tunnelaansluitklemmen voor 2 kabel(s) 2,5 mm² stijve met kabelhuls
	Tunnelaansluitklemmen voor 2 kabel(s) 2,5 mm² stijve zonder kabelhuls

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP20
Immuniteit Voor Micro-Onderbrekingen	20 ms
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-5...55 °C
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	10,2 cm
Package 1 Weight	79 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	40
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,621 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

[Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur