

Productinformatieblad

Specificaties



dubbele drukknop groen/rood iPB 1NO-1NO

A9E18035

Hoofdkenmerken

Productgamma	Acti9
Productnaam	Acti 9 iPB
Type Product Of Component	Drukknop
Korte Naam Apparaat	iPB
Normen	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Complementaire kenmerken

Type En Samenstelling Contact	1 NO
Ie Toegekende Bedrijfstroom	20 A
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	250 V AC
Type Bediening	2 drukknop grijs
Montagemodus	Vast
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Verdeelblok	Bovenzijde: Clario Bovenzijde: Libro Bovenzijde: ProDis
Stap Van 9 Mm	2
Hoogte	82 mm
Breedte	18 mm
Diepte	71,5 mm
Kleur	Wit
Elektrische Levensduur	AC-22: 30000 cycli AC 50/60 Hz
Aansluitingen - Klemmen	Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm² stijve Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm² flexibel Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm² flexibel met kopring Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm² stijve Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm² flexibel Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm² flexibel met kopring
Draadstriplengte	9 mm
Aandraaimoment	1 N.m

Omgeving

Tropicalisatie	2
Relatieve Vochtigheid	95 % bij 55 °C

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgevingstemperatuur Bij Werking	-35...70 °C
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...80 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	2 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	46 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	23 cm
Package 2 Weight	602 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,904 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Conform EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist