



iPRD65r mod.
overspanningsafleider - driepolig -
460V - overdr. op afst.

A9L16558

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 18 okt 2023

⚠ Stopgezet

Hoofdkenmerken

Productgamma	Acti 9
Productnaam	Acti9 iPRD
Type Product Of Component	Overspanningsafleider met plugbare cartridge
Korte Naam Apparaat	iPRD
Apparaattoepassing	Distributie
Normen	EN 61643-11 IEC 61643-11
Productcertificeringen	CE
Beschrijving Polen	3P
Signalisatie Op Afstand	Met
Samenstelling Signaleringscontacten	1 SD (1 C/O)
Type Overspanningsbegrenzer	Elektrisch verdeelnetwerk
Aardingssysteem	IT

Complementaire kenmerken

Klasse Overspanningsbegrenzer	Type 2
Technologie Overspanningsbegrenzer	MOV
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	400 V AC (+/- 10 %) bij 50/60 Hz
[In] Nominale Ontladingsstroom	Gewone modus: 20 kA (L/PE)
[Imax] Maximale Ontladingsstroom	Gewone modus: 65 kA L/PE
Uc Max Cont Werk Spann	Gewone modus: 460 V L/PE
Maximaal [Up] Spanningsbeveiligingsniveau	Gewone modus <2 kV type 2 L/PE
Type Scheidingseenheid	Bijbehorende stroomonderbreker iC60N 50 A curve C - Icu 10 kA Bijbehorende stroomonderbreker iC60H 50 A curve C - Icu 15 kA Bijbehorende stroomonderbreker NG125N 50 A curve C - Icu 25 kA Bijbehorende stroomonderbreker NG125H 50 A curve C - Icu 36 kA Bijbehorende stroomonderbreker NG125L 50 A curve C - Icu 50 kA
Spanning Op Signalisatiecircuit	0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
Montagemethode	Opklikbaar (DIN-rail)
Stap Van 9 Mm	6
Hoogte	81 mm
Breedte	54 mm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Diepte	69 mm
Nettogewicht	0,395 kg
Kleur	Wit (RAL 9003)
Aansluitingen - Klemmen	Tunnelaansluitklem (onderkant) 2,5...35 mm² Tunnelaansluitklem (bovenzijde) 2,5...35 mm²
Aandraaimoment	2,5 N.m

Omgeving

Ik-Beschermingsgraad	IK03 conforming to IEC 62262
Relatieve Vochtigheid	5...90 %
Werkingshoogte	2000 m
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-25...60 °C
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...85 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	6 cm
Package 1 Length	8,1 cm
Package 1 Weight	0,448 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------