


Productinformatieblad

Specificaties



2U datadistributiepaneel, beschikt over 8 distributiekabels voor 48 ports in totaal

AR8452

Overzicht

Levertijd	Meestal op voorraad
-----------	---------------------

Hoofdkenmerken

Aantal Reeenheden	2U
Meegeleverde Apparatuur	Installatiehandleiding

Fysisch

Kleur	Zwart
Hoogte	49,5 cm
Breedte	8,9 cm
Diepte	2,5 cm
Nettogewicht	0,45 kg
Montagelocatie	Voorzijde
Montagevoorkeur	No preference
Montagemodus	Niet in rack monteerbaar

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	53,3 cm
Package 1 Width	15,2 cm
Package 1 Length	8,4 cm
Package 1 Weight	0,679 kg
Scc14	10731304230622

Contractuële waarborg

Garantie	2 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Take-back transparantie RoHS/REACH

Resourceprestaties



Take-Back Program Available

Welzijnsprestaties



Reach Vrij Van Svhc



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product