

Productinformatieblad

Specificaties



IH - mechanische tijdschakelaar - 1 kanaal - 7 dagen - 200 h geheugen

CCT15367

Hoofdkenmerken

Productgamma	Acti9
Productnaam	ACTI9 IH
Korte Naam Apparaat	IH
Type Product Of Component	Mechanische tijdschakelaar
Aantal Kanalen	1
Functie Beschikbaar	Manuele tijdsomschakeling

Complementaire kenmerken

Apparaattoepassing	Gebouw
Type Last	230 V AC halogeenlamp 1000 W 230 V AC gloeilamp 1100 W 230 V AC compacte fluorescentielamp 600 VA Parallel-gecompenseerde fluorescentielamp 2 x elektronisch 40 W 12 µF Compacte fluorescerende lampelektronisch 25 W LED lamp < 2 W 20 W LED lamp > 2 W 180 W
Cyclusduur	7 dagen
Max Aantal Schakelingen	42 aan - 42 uit
Minimale Intervalduur	2 u
Type Instelling	Manuele tijdsomschakeling
Meetnauwkeurigheid	+/- 1 s/dag 20 °C
Vermogenverbruik In Va	0,5 W
Maximale Schakelstroom	16 A - 250 V AC poorten = 1 4 A - 250 V AC poorten = 0,6
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	110...230 V AC bij 50...60 Hz
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	4 kV
Batterijlevensduur	6 Year
Back-Uptijd	150 u tijd en programma opslag 230 V AC 75 u tijd- en programma-opslag 110 V AC
Montagesteun	DIN-rail
Stap Van 9 Mm	6
Kleurtint	Wit (RAL 9003)
Aansluitingen - Klemmen	Steekklemmen
Capaciteit Klemaansluiting	2 x 0,5 & 2,5 mm²
Breedte	54 mm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Hoogte	90 mm
Diepte	66 mm
Nettogewicht	0,2 kg
Normen	EN 60730-1

Omgeving

Omgevingstemperatuur Bij Werking	-20...55 °C
Ip-Beschermingsgraad	IP20 conform EN 60529

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	214,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	36
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,191 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur